

Garant**Stopenjski svedri HSS-E, neprevlečeni, Ø rezila: 40-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118320 40-50
GTIN	4045197036612
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Uporaba:

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).

Tehnični opis

Korak vrtalne stopnje po	1 mm
Višina vrtalne stopnje	5 mm
Celotna dolžina	112 mm
Ø držala	13 mm
Ø rezila D _c	40 - 50 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
GG(G)	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		