

Garant
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 9,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	114500 9,5
GTIN	4045197020406
Razred artikla	11B

Opis
Izvedba:
Ojačano jedro.

S koničenjem oblike C.

Priporočilo:
Maksimalna globina vrtanja:
 $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$
Tehnični opis

Dolžina utorov L_c	81 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	9,5 mm
Podajanje f v jeklo $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm/v
Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
\varnothing držala D_s	9,5 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN 338
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	66,8 mm
Kot konice	130 stopinj
Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	HSS E
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		