

Garant**Garnitura preciznih svedrov za pločevino HSS, TiN, Ø rezila DC: 3-30,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtanje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Garnitura s 3 lupilnimi svedri in 1 vrtalno pasto art. 118160, v kaseti.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, nž-kovine: 0,1 – 5 mm, umetne mase do 10 mm.

Vsebina:

Po 1 lupilni sveder za pločevino: Št. 118030 vel. 3–14; 8–20; 16–30,5

Vrtalna pasta: Art. 118160

Tehnični opis

Ø rezila D _c	3 - 30,5 mm
Prevleka	TiN
Barvni prstan	brez

Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Pribor

Precizni svedri za pločevino HSS Ø rezila DC 3-14 mm	118020 3-14
Precizni svedri za pločevino HSS Ø rezila DC 8-20 mm	118020 8-20
Vrtalna pasta Ø 29 mm×91 mm	118160
Precizni svedri za pločevino HSS Ø rezila DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5