

Garant
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 11 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	114500 11
GTIN	4045197020505
Razred artikla	11B

Opis
Izvedba:
Ojačano jedro.

S koničenjem oblike C.

Priporočilo:
Maksimalna globina vrtanja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tehnični opis

Dolžina utorov L_c	94 mm
Podajanje f v jeklo $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm/v
Nazivni $\varnothing D_c$	11 mm
Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
\varnothing držala D_s	11 mm
Celotna dolžina L	142 mm
Standard	DIN 338
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	77,5 mm
Kot konice	130 stopinj
Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	HSS E
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		