

**Garant****Precizni svedri za pločevino HSS, Ø rezila DC: 3-14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118020 3-14
GTIN	4045197036421
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

**Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtanje ni več potrebno.** Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

**Uporaba:**

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1–2 mm, V2A 0,1–1 mm, nž-kovine: 0,1–5 mm, umetne mase do 10 mm.

**Tehnični opis**

Ø rezila D <sub>c</sub>	3 - 14 mm
Celotna dolžina	58 mm
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		