

Garant**Žage za luknje HM ploščata, Ø DC: 41 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118500 41
GTIN	4045197037336
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Vrtalna krona in držalo sta iz enega kosa (kaljena), izredna trdnost in brezhiben krožni tek.

Ozke rezalne ploščice iz karbidne trdine s pozitivnim cepilnim kotom in velikim prostim kotom zagotavljajo dobre rezalne lastnosti pri nizki rezalni sili.

Centrirni sveder je mogoče zamenjati, držalo ima 3 vpenjalne ploskve.

Širna rezanja 2 mm pri vseh velikostih. Toleranca Ø: + 0,10 / - 0,05 mm.

Mera L: **vse vel. = 8 mm.**

Uporaba:

Za uporabo na stacionarnih strojih. Primerno za umetne mase, ojačane z vlakni (GFK in CFK).

Le za ploščati material debeline do največ 4 mm.

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	41 mm
Ø držala	10 mm
Dolžina L	8 mm
Izvedba	ploščata
Rezalni material	HM
Standard	Tovarniški standard

Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Toleranca Ø	-0,05 / 0,1 mm
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	70 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		