

HOLEX**Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm, neprevlečeni, Ø DC: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118790 19
GTIN	4045197514875
Razred artikla	12D

Opis**Izvedba:**

Primerni za vse običajne magnetne vrtalne stroje. Zelo dobro odrezovanje zaradi optimirane geometrije rezil. Enostavno naknadno brušenje.

HSS brez prevleke – cenovno ugodna alternativa.

Uporaba:

Za prenosne magnetne ali stoječe stebrne vrtalne stroje, za izdelavo velikih izvrtin v jeklenih konstrukcijah. Sveder odreže le ozek obroč materiala. Sredino vzmet z izmetalnim čepom izvrže.

Obseg dobave:

Brez izmetalnega čepa.

Napotek:

Za mazanje svedrov za vrtanje z jedrom priporočamo uporabo visokozmogljivega rezalnega olja (glejte št. 084210).

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	19 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	60 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	10 m/min	M
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		