

**HOLEX****Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm, neprevlečeni, Ø DC: 28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118790 28
GTIN	4045197514950
Razred artikla	12D

**Opis****Izvedba:**

Primerni za vse običajne magnetne vrtalne stroje. Zelo dobro odrezovanje zaradi optimirane geometrije rezil. Enostavno naknadno brušenje.

**HSS brez prevleke** – cenovno ugodna alternativa.

**Uporaba:**

Za prenosne magnetne ali stoječe stebrne vrtalne stroje, za izdelavo velikih izvrtin v jeklenih konstrukcijah. Sveder odreže le ozek obroč materiala. Sredino vzmet z izmetalnim čepom izvrže.

**Obseg dobave:**

**Brez** izmetalnega čepa.

**Napotek:**

Za mazanje svedrov za vrtanje z jedrom priporočamo uporabo visokozmogljivega rezalnega olja (glejte št. 084210).

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	28 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Žage za luknje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	60 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	10 m/min	M
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		