



Delovni jopič do pasu Highline, skrilavec/črne barve, Konfekcijska velikost DE: 24



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

091312 24

GTIN

4030913067896

Razred artikla

06I

Opis

Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko svežine **Highline**, iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.

Delovni jopič do pasu z raztegljivo gubo na hrbtu in gumijasto vrvico v pasu za optimalno udobje nošenja.

- **Dva prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.**
- **Zakrita prednja zadruga.**
- **Žep za mobilni telefon na levem rokavu.**
- **Dva prišita stranska žepa.**
- **Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Delovni jopič v kombinaciji barv **modra/mornarsko modra** pod art. 091311.

Tehnični opis

Število stranskih žepov	2
Raztezne gube na hrbtu	da
Zapiranje jopiča	Zadrga
Število prsnih žepov s samopritrdilnim poklopcem	2
Položaj žepa za mobilni telefon	na levem rokavu
Zaključek pasu	Gumijast trak v pasu
Velikost FR	44C
Skrita zadrga	da
Konfekcijska velikost DE	24
Zaključek rokavov	Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom
Stranski žepi	prišit
Serija	Highline
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol	moški
Sestava tkanine	65 % poliester
Sestava tkanine	35% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	285 g/m ²
Standard za oblačila	UV-standard 801
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	vroče, do največ 200 °C
Barva	skrilavec/črne barve
Vrsta izdelka	Delovni jopič

