

Garant**Centrirni svedri HSS A, neprevlečeni, Nazivni Ø DC k12: 0,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	111000 0,8
GTIN	4045197000101
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom. Enostranska izvedba.

Tehnični opis

Toleranca držala	h7
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,01 mm/v
Nazivni Ø D _c	0,8 mm
Za obdelovanec Ø	4 – 6 mm
Ø držala D _s	3,15 mm
Celotna dolžina L	25 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 333
Tip	A
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot grezenja	60 stopinj
Smer rezanja	desni
Držalo	Cilindrično držalo s h7

Podatkovni list

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Centrirni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
CuZn	primerno	80 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		