

**HOLEX****Pritezni čep Haas-Mikron R 3 / 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308680 40
GTIN	4045197701008
Razred artikla	32Z

**Opis****Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

**Uporaba:**

Za orodja s strmim konusom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Napotek:**

**Zatesnjeno** – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

**Tehnični opis**

Maksimalni zatezni moment	50 Nm
Navoj M	M16
Celotna dolžina L	57 mm
Ø zveze D	23 mm
L <sub>1</sub>	32 mm
Ø glave D <sub>1</sub>	15 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 40

za strmi konus	40
Zev ključa	19 mm
Standard priteznih čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308825 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40