

HOLEX**Pritezni čep Haas-Mikron R 3 / 45° brez izvrtine zatesnjen, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308685 40
GTIN	4045197701015
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Ø glave D ₁	15 mm
L ₁	32 mm
Navoj M	M16
Maksimalni zatezni moment	50 Nm
za strmi konus	40
Celotna dolžina L	57 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Ø zveze D	23 mm

Zev ključa	19 mm
Standard priteznih čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308825 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40