

**Garant****Diamantna polirna gobica CaraFin, 125×175 mm, Zrnatost: D10µm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557515 D10
GTIN	4045197994646
Razred artikla	51G

**Opis****Izvedba:**

**Diamantna polirna orodja CaraFin**, enostransko obložena z **monokristalnim diamantom**. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno **večji izkoristek** v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah.

Diamantna polirna gobica CaraFin (EVA) z **odprto strukturo**, se ne zamaže.

**Prednosti:**

Dodatni čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben.

Iz kakovostne, **elastične poliuretanske pene**.

**Uporaba:**

Ročno, **zaključno poliranje oziroma poliranje do sijaja** v skladu s konturo poliranih površin vseh **trdih materialov in barvnih kovin**. Hitro poliranje zaradi velike agresivnosti.

Primerno za mokro in suho poliranje.

**Tehnični opis**

Kratka za brusno sredstvo	D
Dolžina	175 mm
Mere	125 × 175 mm
Širina	125 mm
Stopnja poliranja	Zaključno poliranje
Serijska	CaraFin

Značilnost blagovnega imena	125×175 mm
Vrsta izdelka	Polirni blok

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		