

Garant**Diamantni polirni trakovi CaraFin elastični, 25×120 mm, Zrnatost: D64µm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557521 D64
GTIN	4045197994691
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

Diamantna polirna orodja CaraFin, enostransko obložena z **monokristalnim diamantom**.

Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno **večji izkoristek** v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah.

Polirni trakovi, **samolepilni**. Vrhnja stran iz **elastičnega PU-materiala**, ena stran z monokristalnimi diamantnimi brusnimi zrni.

Prednosti:

Dodatni čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben.

Iz kakovostne, **elastične poliuretanske pene**.

Uporaba:

Držala za brusni trak art. 557900.

Primerno za mokro in suho poliranje. **Izredno fino poliranje, skladno s konturo** fino brušenih ali fino struženih površin ($Rz < 3 \mu m$). Priporočljiv je nekoliko večji pritisk ob površino.

Primerno za:

Gibka držala za brusni trak art. 557900.

Tehnični opis

Kratice za brusno sredstvo	D
Širina	25 mm
Dolžina	120 mm
Mere	25 × 120 mm
Stopnja poliranja	Poliranje

Serijska	CaraFin
Značilnost blagovnega imena	25×120 mm
Vrsta izdelka	Polirni blok

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		