

Garant**Centrirni sveder HSS B, neprevlečeni, Nazivni Ø DC k12: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	111520 2
GTIN	4045197000903
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Izbrušeni iz celega in brušena prosta ploskev.

Z dodatnim zaščitnim ugrezom (zaščitni kot 120°), s spiralnim utorom.**Tehnični opis**

Nazivni Ø D _c	2 mm
Za obdelovanec Ø	15 – 20 mm
Toleranca držala	h7
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,02 mm/v
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 333
Tip	B
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot grezenja	120 stopinj
Smer rezanja	desni

Držalo	Cilindrično držalo s h7
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Centrirni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
CuZn	primerno	80 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		