

Garant**Momentni ključ brez skale z dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 200Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657460 200
GTIN	4045197996015
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale za nastavljanje. Nastavitev zelene vrednosti navora z orodjem za nastavljanje št. 657452 vel. 1 v povezavi z ustrezno napravo za preizkušanje. Fiksno vgrajena **dvosmerna raglja** z izmetačem – **za zatezanje v desno in levo**. Momentni ključ samo za zatezanje v desno.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijčnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 2% od nastavljene vrednosti.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Tehnični opis

Masa	800 g
Območje vrtilnega momenta	50 - 200 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±2 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Maksimalni vrtilni moment	200 Nm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Povratne informacije	izklopilno
Preklop odčitavanja	Nm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Celotna dolžina L	446 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	351,5 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

Kalibriranje in nastavitev Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400
Nastavljanje momentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
	020020 1000

DAkkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

DAkkS kalibriranje in nastavitev Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020190 1000

Pribor

Ključ za nastavljanje vrtilnega momenta Tip 1

657455 1