

**Garant****Momentni ključ brez skale z dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 25Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657460 25
GTIN	4045197995988
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale za nastavljanje. Nastavitev zelene vrednosti navora z orodjem za nastavljanje št. 657452 vel. 1 v povezavi z ustrezno napravo za preizkušanje. Fiksno vgrajena **dvosmerna raglja** z izmetačem – **za zatezanje v desno in levo**. Momentni ključ samo za zatezanje v desno.

**Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje vijčnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

± 2% od nastavljene vrednosti.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Tehnični opis**

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±2 %
Maksimalni vrtilni moment	25 Nm
Območje vrtilnega momenta	5 - 25 Nm
Masa	280 g
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Preklop odčitavanja	Nm
Celotna dolžina L	205 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L <sub>3</sub> ]	141 mm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Standard	DIN EN ISO 6789
Povratne informacije	izklopilno
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

DAkS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400

Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranje in nastavitveMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000

**Pribor**

Ključ za nastavljanje vrtilnega momenta Tip 1	657455 1
---	----------