

**Garant****Momentni ključ brez skale z dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 10Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657460 10
GTIN	4045197995971
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale za nastavljanje. Nastavitev zelene vrednosti navora z orodjem za nastavljanje št. 657452 vel. 1 v povezavi z ustrezno napravo za preizkušanje. Fiksno vgrajena **dvosmerna raglja** z izmetačem – **za zatezanje v desno in levo**. Momentni ključ samo za zatezanje v desno.

**Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje vijčnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

± 2% od nastavljene vrednosti.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Tehnični opis**

Masa	190 g
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±2 %
Območje vrtilnega momenta	2 - 10 Nm
Maksimalni vrtilni moment	10 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Standard	DIN EN ISO 6789
Povratne informacije	izklopilno
Merilni postopek	Vrtilni moment
Celotna dolžina L	155 mm
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Preklop odčitavanja	Nm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L <sub>3</sub> ]	112 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
DAkkS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Kalibriranje in nastavitev Momentni ključ brez skale  
Maksimalni vrtilni moment 400 Nm

DAkkS kalibriranje in nastavitev Momentni ključ brez skale  
Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020190 1000

## Pribor

Ključ za nastavljanje vrtilnega momenta Tip 1

657455 1