

**Garant****Momentni ključ brez skale z dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657460 100
GTIN	4045197996008
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale za nastavljanje. Nastavitev zelene vrednosti navora z orodjem za nastavljanje št. 657452 vel. 1 v povezavi z ustrezno napravo za preizkušanje. Fiksno vgrajena **dvosmerna raglja** z izmetačem – **za zatezanje v desno in levo**. Momentni ključ samo za zatezanje v desno.

**Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje vijčnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

± 2% od nastavljene vrednosti.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Tehnični opis**

Območje vrtilnega momenta	20 - 100 Nm
Maksimalni vrtilni moment	100 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±2 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Masa	550 g
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Standard	DIN EN ISO 6789
Povratne informacije	izklopilno
Preklop odčitavanja	Nm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L <sub>3</sub> ]	310 mm
Celotna dolžina L	404 mm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

DAkS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400

Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranje in nastavitveMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000

**Pribor**

Ključ za nastavljanje vrtilnega momenta Tip 1	657455 1
---	----------