



## Klimatski merilnik Garnitura za zračni pretok, Tip: FR



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474162 FR
GTIN	4029547019371
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Klimatski merilnik Testo 440 za merjenje **hitrosti pretoka in volumenskega toka v prezračevalnem kanalu (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Merilna sonda s krilci 16 mm za merjenje visokega zračnega pretoka do 50 m/s.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Klimatski merilnik Testo 440 art. 474141 vel. 440, 3 × baterija Mignon tip AA, USB-kabel, kovček art. 474161 vel. K in poročilo o kalibriranju. Merilna sonda s krilci art. 474152 vel. FR

### Tehnični opis

Merilno območje	0,6 - 50 m/s
Točnost (m/s + % izmerjene vrednosti)	±0,2 + 1 % (0,6 do 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 do 50 m/s) m/s
Delovna temperatura	-10 - 70 °C
Vrsta IP-zaščite	IP 54

Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	3
Tip baterij	Mignon, AA
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Klimatski merilnik

---

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------