



Klimatski merilnik Garnitura za merjenje vlage/temperature, Tip: FT



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474164 FT
GTIN	4029547019395
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Klimatski merilnik Testo 440 in sonda za merjenje temperature in vlage v skladiščih, hladilnicah in delovnih prostorih ter v prezračevalnih kanalih.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Klimatski merilnik Testo 440 art. 474141 vel. 440, 3 × baterija Mignon tip AA, USB-kabel, sonda za merjenje temperature in vlage art. 474148 vel. FT, kovček art. 474161 vel. K in poročilo o kalibriranju.

Tehnični opis

Točnost merjenja relativne vlažnosti	±2 %
Točnost merjenja temperature	±0,5 °C
Merilno območje temperature	-20 - 70 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti	0 - 100 %
Vrsta IP-zaščite	IP 54

Napajanje	Baterijsko napajanje
Tip baterij	Mignon, AA
Število vključenih baterij	3
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vrsta izdelka	Tipala za vlažnost in temperaturo

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6