



## Garnitura ozkih izvijačev za električarje, ploščatih, Classic v celoti izolirani, Število izvijačev: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	663013 4
GTIN	7610733273836
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Ozek ročaj** s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

**Steblo** iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Steblo s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Zmanjšan Ø stebela z vgrajeno zaščitno izolacijo** za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (Ø stebela = Ø izolacije v prednjem predelu stebela).

#### Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za električarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

#### Vsebina:

Po 1 izvijač art. 663003: Vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5

### Tehnični opis

Število izvijačev	4
Serijska	Classic VDE

Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač

## Pribor

Ozki izvijač za elektricarje, ploščati, Classicv celoti izolirani Širina konice b 5,5 mm	663003 5,5
Ozki izvijač za elektricarje, ploščati, Classicv celoti izolirani Širina konice b 4 mm	663003 4
Ozki izvijač za elektricarje, ploščati, Classicv celoti izolirani Širina konice b 6,5 mm	663003 6,5
Ozki izvijač za elektricarje, ploščati, Classicv celoti izolirani Širina konice b 3,5 mm	663003 3,5