



Akumulatorska naprava za zakovice M12BPRT, Tip: M12BPRT



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Vgrajena zaponka za pas.

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim akumulatorjem art. 073814 MB12 in polnilnikom akumulatorjev v kovčku iz umetne mase. Ustniki 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073814, 073815, 073829, 073839 in 073840. Različico brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev najdete pod art. 770450 M12BPRT-0.

Tehnični opis

za slepe zakovice iz vseh materialov do	4,8 mm
Sila kovičenja	9000 N

Hod naprave	20,32 mm
Masa vključno z akumulatorjem	2,1 kg
Napetost akumulatorja	12 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Vrsta izdelka	Naprava za kovičenje slepih zakovic

Pribor

Li-ionski sistem M12B6 Tip akumulatorja MB12	073829 MB12
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
Garnitura čeljusti za glavo Tip 1	770452 1
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Garnitura nadomestnih ustnikov4-delna Število delov 4	770451 4
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC