

**Centrirni sveder HSS A, neprevlečeni, Nazivni Ø DC k12: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	111005 4
GTIN	4045197255310
Razred artikla	12A

**Opis****Izvedba:**

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Toleranca držala	h7
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/v
Število rezil Z	2
Za obdelovanec Ø	40 – 63 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 333
Tip	A
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot grezenja	60 stopinj
Smer rezanja	desni
Držalo	Cilindrično držalo s h7

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Centrirni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
CuZn	primerno	80 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		