


MIRKA**Samopritrdilni brusni disk (CER) z več luknjami, Ø 150 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	567557 40
GTIN	6416868234961
Razred artikla	56M

Opis**Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski s **papirnim nosilcem**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.

Samopritrdilni brusni disk **MIRKA IRIDIUM®** z mešanico brusnih zrn iz keramike (CER) in aluminijevega oksida (A), protiprašno prevleko, veliko zmogljivostjo in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odsesavanja prahu). Univerzalni **vsestranski brusni diski** za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.

Izredno primerno za **mehke** in **trde površine**.

Tehnični opis

Zrnatost	40
Serijska	IRIDIUM®
Ø plošče	150 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)

Brusno sredstvo	Mineralni delci iz aluminijevega oksida (A)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Možnost odsesavanja prahu	da
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		