



### LED-EX naglavna svetilka z baterijo, Tip: EXH8



#### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 081474 EXH8   |
| GTIN                  | 4058205007412 |
| Razred artikla        | 04B           |

#### Opis

##### Izvedba:

Naglavna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX. Naglavna svetilka za udobno nošenje, možnost fokusiranja, z rdečo vzvratno svetilko. Udoben „Magnetic Switch“ za enostavno upravljanje z delovnimi rokavicami in osebno varovalno opremo. Udoben Magnetic Switch za enostavno upravljanje z delovnimi rokavicami in osebno varovalno opremo.

Naglavna svetilka za udobno nošenje, možnost fokusiranja, z rdečo vzvratno svetilko.

##### Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

##### Obseg dobave:

Vklj. z baterijami (3 × AA).

Vrsta IP-zaščite: IP 68

Lastnosti naprave: Primerno za EX-področje

Oznaka proizvajalca: EXH8

Cona ATEX: Cona 0

Cona ATEX: Cona 20

Svetlobni tok: 180 lm

Svetlobni tok, stopnja 2: 50 lm

Čas obratovanja: 15 h

#### Tehnični opis

## Podatkovni list

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Barva ohišja                | črna                    |
| Advanced Focus System (AFS) | da                      |
| Cona ATEX                   | Cona 0                  |
| Cona ATEX                   | Cona 20                 |
| Svetlobni tok               | 180 lm                  |
| Oznaka proizvajalca         | EXH8                    |
| Napajanje                   | Baterijsko napajanje    |
| Tip baterij                 | Mignon, AA              |
| Število vključenih baterij  | 3                       |
| Čas delovanja v 2. stopnji  | 40 h                    |
| Ø glave                     | 41 mm                   |
| Dolžina osvetlitve          | 65 - 120 m              |
| Vrsta IP-zaščite            | IP 68                   |
| Masa                        | 345 g                   |
| Dobava s torbico za pas     | ne                      |
| Svetlobni tok, stopnja 2    | 50 lm                   |
| možnost ponovnega polnjenja | ne                      |
| Lastnosti naprave           | Primerno za EX-področje |
| Čas obratovanja             | 15 h                    |
| Vrsta izdelka               | Naglavne svetilke       |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6            | 081553 LR6 |
| Garnitura alkalnih manganovih baterij Mednarodna velikost izvedbe LR6 | 081558 LR6 |
| Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6            | 081556 LR6 |
|   | 081561 LR6 |

## Podatkovni list

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081552 LR6

Garnitura alkalnih manganovih baterij Mednarodna velikost izvedbe LR6

081557 LR6

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081551 LR6

Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081559 LR6

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081554 LR6