

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M1,2X0,2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M1,2X0,2
GTIN	4045197996268
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	2
Rezalni material	HSS E
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Število rezil Z	2
Korak navoja	0,2 mm
Standard	DIN 371
4-kotno držalo □	2,1 mm
Ø navoja	1,2 mm
Ø držala D _s	2,5 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Globine navoja	3,6 mm
Ø osnovne izvrtine	1 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M1,2×0,2
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri