

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M15X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M15X0,75
GTIN	4045197998385
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	110 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Kakovost	6H +0,20
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	9 mm
Globine navoja	45 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Korak navoja	0,75 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	12 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	15 mm
Ø osnovne izvrtine	14,25 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M15×0,75
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri