

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M24X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M24X3
GTIN	4045197999146
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	18 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Kakovost	6H +0,20
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	72 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	21 mm
Korak navoja	3 mm
Ø navoja	24 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M24 × 3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri