

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M2,5X0,25****Podatki za naročanje**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 130000 M2,5X0,25 |
| GTIN                  | 4045197997661    |
| Razred artikla        | 10N              |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rezalni material          | HSS E      |
| Število vpenjalnih utorov | 3          |
| Ø osnovne izvrtine        | 2,25 mm    |
| 4-kotno držalo □          | 2,1 mm     |
| Standard                  | DIN 371    |
| Celotna dolžina L         | 50 mm      |
| Število rezil Z           | 3          |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 2,8 mm     |
| Kakovost                  | ISO 1 4H   |
| Kakovost                  | ISO 1X 4HX |
| Kakovost                  | ISO 2 6H   |
| Kakovost                  | ISO 2X 6HX |
| Kakovost                  | 6H +0,05   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | ISO 3 6G  |
| Kakovost                   | ISO 3X 6GX  |
| Kakovost                   | 7H  |
| Kakovost                   | 7HX   |
| Kakovost                   | 7G  |
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| Kakovost                   | 6H +0,20  |
| Globine navoja             | 7,5 mm  |
| Ø navoja                   | 2,5 mm  |
| Korak navoja               | 0,25 mm   |
| Vrsta navoja               | M   |
| Velikost navoja            | M2,5×0,25   |
| Prevleka                   | neprevlečeni                                      |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | B   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini             |
| Smer rezanja               | desne   |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |