

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M3X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M3X0,35
GTIN	4045197997692
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	2,65 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Število rezil Z	3
Ø navoja	3 mm
Globine navoja	9 mm
Korak navoja	0,35 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	56 mm
Ø držala D _s	3,5 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3×0,35
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri