

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M19X1,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M19X1,25
GTIN	4045197998729
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Ø navoja	19 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Korak navoja	1,25 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	57 mm
4-kotno držalo □	12 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	17,75 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX

Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M19×1,25
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri