

Garant**Strojni navojni svedri za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, MF: M4,5X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M4,5X0,5
GTIN	4045197997784
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø držala D _s	6 mm
Ø navoja	4,5 mm
Korak navoja	0,5 mm
Število rezil Z	3
Globine navoja	13,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	4 mm
Standard	DIN 371
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX

Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Celotna dolžina L	70 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4,5×0,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri