

Garant
Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M50X3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130000 M50X3
GTIN	4045197625595
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	32 mm
Korak navoja	3 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	40 mm
Ø navoja	50 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	250 mm
Globine navoja	150 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX

Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Ø osnovne izvrtine	47 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M50×3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri