

Garant**VHM-NC svedri za navrtanje 90° spiralni, neprevlečeni, Ø DC h6: 20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	121020 20
GTIN	4045197038500
Razred artikla	11E

Opis

Izvedba:

Natančno **središčno brušena konica**. **Lažje navrtanje** in **visoka natančnost oblike** centrirne izvrtine. Svedri so čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

≥ Ø 6 mm s **površino za strojno vpenjanje HB**.

Uporaba:

Kot konice **90°** omogoča navrtanje in istočasno grezenje, če sledi vrtanje s svedrom manjšega premera.

Napotek:

Uporabite število vrtljajev za dejanski Ø vrtanja (ne na splošno za zunanji Ø svedra).

Tehnični opis

Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D _c	20 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,03 mm/v
Dolžina utorov L _c	35 mm
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega \emptyset	h6
Kot konice	90 stopinj
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za navrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		