

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M1X0,2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M1X0,2
GTIN	4045197625915
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	0,2 mm
Standard	DIN 371
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G

Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	0,8 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Globine navoja	2,5 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Število rezil Z	2
Ø držala D _s	2,5 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Ø navoja	1 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M1×0,2
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri