

Garant**Precizni VHM-NC svedri za navrtanje 90°, neprevlečeni, Ø DC h6: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	121019 3
GTIN	4045197647634
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:****Samodejno centriranje z geometrijo z enojnim rezilom** zagotavlja **največjo natančnost mer.****Uporaba:**Kot konice **90°** omogoča navrtanje in istočasno grezenje, če sledi vrtanje s svedrom manjšega premera.**Napotek:**

Uporabite število vrtljajev za dejanski Ø vrtanja (ne na splošno za zunanji Ø svedra).

Upoštevajte vrednost podajanja $f = 0,015$ mm/vrt!**Tehnični opis**

Dolžina utorov L_c	6 mm
Nazivni Ø D_c	3 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,015 mm/v
Toleranca držala	h6
Ø držala D_s	3 mm
Celotna dolžina L	32 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	h6

Kot konice	90 stopinj
Število rezil Z	1
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za navrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		