

**Garant****VHM-NC svedri za navrtanje 90° spiralni, neprevlečeni, Ø DC h6: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	121020 3
GTIN	4045197038425
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Natančno **središčno brušena konica**. **Lažje navrtanje** in **visoka natančnost oblike** centrirne izvrtine. Svedri so čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

≥ Ø 6 mm s površino za strojno vpenjanje HB.

**Uporaba:**

Kot konice 90° omogoča navrtanje in istočasno grezenje, če sledi vrtanje s svedrom manjšega premera.

**Napotek:**

Uporabite število vrtljajev za dejanski Ø vrtanja (ne na splošno za zunanji Ø svedra).

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/v
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Toleranca držala	h6
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	8 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	3 mm
Celotna dolžina L	32 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard

Toleranca nazivnega $\emptyset$	h6
Kot konice	90 stopinj
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za navrtanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		