

Garant**Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.0-80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130030 NO.0-80
GTIN	4062406000011
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 371
Korak navoja	0,318 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	40 mm
Ø držala D _s	2,5 mm
Ø osnovne izvrtine	1,25 mm
Korakov na colo	80
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	2
Ø navoja	1,53 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Globine navoja	4,59 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	0-80 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri