

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.0-80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.0-80
GTIN	4062406000080
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	1,524 mm
Ø držala D _s	2,5 mm
Korakov na colo	80
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	40 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	1,25 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,318 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Globine navoja	3,81 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	0-80 UNF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri