

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, neprevlečeni, MF: M14X0,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130001 M14X0,5
GTIN	4062406001070
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	13,5 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	11 mm
Globine navoja	42 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,5 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	14 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M14 x 0,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri