

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, neprevlečeni, MF:
M1,8X0,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130001 M1,8X0,25
GTIN	4062406000332
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	5,4 mm
Število rezil Z	2
Ø navoja	1,8 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Ø osnovne izvrtine	1,55 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	2,5 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Korak navoja	0,25 mm
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M1,8×0,25
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri