

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, MF: M19X1,25

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130001 M19X1,25
GTIN	4062406001506
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	12 mm
Ø navoja	19 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,25 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H

Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Globine navoja	57 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	16 mm
Ø osnovne izvrtine	17,75 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M19×1,25
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri