

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M20X0,75

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130001 M20X0,75
GTIN	4062406001568
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Globine navoja	60 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	19,25 mm
Korak navoja	0,75 mm
4-kotno držalo □	12 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	140 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	20 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M20×0,75
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri