

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M42X1,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130001 M42X1,5
GTIN	4062406003258
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	24 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	42 mm
Korak navoja	1,5 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	40,5 mm
Ø držala D _s	32 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H

Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Globine navoja	126 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M42×1,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri