

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M39X0,35

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130001 M39X0,35
GTIN	4062406003029
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	0,35 mm
Ø osnovne izvrtine	38,65 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Globine navoja	117 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	39 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Ø držala D _s	32 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M39×0,35
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri