

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, MF:  
M35X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130001 M35X0,75
GTIN	4062406002732
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	200 mm
Ø navoja	35 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	28 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX

Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Globine navoja	105 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	0,75 mm
Ø osnovne izvrtine	34,25 mm
4-kotno držalo □	22 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M35×0,75
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri