

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M14X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M14X1,5
GTIN	4062406004682
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G

Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Celotna dolžina L	110 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	9 mm
Ø osnovne izvrtine	12,5 mm
Globine navoja	42 mm
Ø navoja	14 mm
Korak navoja	1,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M14 × 1,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri