

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M2X0,35****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 130005 M2X0,35 |
| GTIN                  | 4062406003944  |
| Razred artikla        | 10N            |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Standard                  | DIN 376    |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 2,8 mm     |
| Globine navoja            | 6 mm       |
| 4-kotno držalo □          | 2,1 mm     |
| Celotna dolžina L         | 45 mm      |
| Ø navoja                  | 2 mm       |
| Ø osnovne izvrtine        | 1,65 mm    |
| Korak navoja              | 0,35 mm    |
| Število vpenjalnih utorov | 3          |
| Kakovost                  | ISO 1 4H   |
| Kakovost                  | ISO 1X 4HX |
| Kakovost                  | ISO 2 6H   |
| Kakovost                  | ISO 2X 6HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | 6H +0,05  |
| Kakovost                   | ISO 3 6G  |
| Kakovost                   | ISO 3X 6GX  |
| Kakovost                   | 7H  |
| Kakovost                   | 7HX   |
| Kakovost                   | 7G  |
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| Kakovost                   | 6H +0,20  |
| Rezalni material           | HSS E   |
| Število rezil Z            | 3   |
| Vrsta navoja               | M   |
| Velikost navoja            | M2×0,35   |
| Prevleka                   | TiN   |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | B   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini             |
| Smer rezanja               | desne   |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |