

Garant**Strojni navojni svedri za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M34X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M34X0,35
GTIN	4062406006204
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	22 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Kakovost	6H +0,20
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	102 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	200 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	28 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	33,65 mm
Korak navoja	0,35 mm
Ø navoja	34 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M34x0,35
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri